




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG/AS/3P



1: Svetlobni izhod



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	11; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	633
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	300
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2600



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

O6S-00KG/AS/3P

Odobritev UL	UL odobritev št.	E002
--------------	------------------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	17,7
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiali		ohišje: ABS; PPSU
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Tesnilni material		EPDM
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,5

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s prevleko; Tesnilo: EPDM



Priključek



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

O6S-00KG/AS/3P

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Oddaljenost [mm]

y: faktor čezmernega izkoristka