


Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FKOA/VRG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0106

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	2
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	rele
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Obremenljivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FKOA/VRG

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 8
Prilagodljivi razpon		da
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik
		izvijač

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²

Priključek

