


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OAS-000A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Pokrov

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	3,5
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 25
Prilagodljivi razpon	ne



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OAS-000A

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,294
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ² ; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5		
Priključek		

