


Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FCKG/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O4P500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter; Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 50
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)



Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FCKG/T

Funkcija preverjanja izhoda		da
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]		10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		250
Maks. tokovna obremenitev v dvojnem izhodnem načinu [mA]		100
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Funkcija časa [s]		0,5...10

Območje zaznavanja

Doseg [m]		0,2...8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor [m]		0,2...8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke [mm]		420
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]		-25...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Teža [g]		0,291
Ohišje		kvadrato
Mere [mm]		90 x 30 x 70
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Upravljalni elementi		Izbira zaviranja vklopa ali zaviranja izklopa preko drsnega stikala

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20514
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FCKG/T

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek



5 Funkcija preverjanja izhoda

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

