


Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FPKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O4P500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter; Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 50
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Reflektorska svetlobna zapora

OAP-FPKG/US

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)	
Funkcija preverjanja izhoda		da	
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	10	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250	
Maks. tokovna obremenitev v dvojnem izhodnem načinu	[mA]	100	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	300	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Doseg	[m]	< 8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon		da	
Na voljo polarizacijski filter		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Teža	[g]	0,296	
Ohišje		kvadrasto	
Materiali		PPO spremenjeno	
Material optike		PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
		obratovanje	1 x LED, zeleno
		funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor			
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik	
		izvijač	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Reflektorska svetlobna zapora


OAP-FPKG/US

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



2 Funkcija preverjanja izhoda