


## Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OAS-00KG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Pokrov

## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrato   |

## Območje uporabe

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Princip delovanja | Senzor s skozijskim žarkom |
|-------------------|----------------------------|

## Električni podatki

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Obratovalna napetost             | [V]  | 10...36 DC |
| Poraba toka                      | [mA] | < 50       |
| Zaščitni razred                  |      | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | da         |
| Vrsta svetlobe                   |      | infrardeče |
| Valovna dolžina                  | [nm] | 880        |

## Izhodi

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Zaščita pred kratkim stikom       | da       |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
| Zaščita pred preobremenitvijo     | da       |

## Območje zaznavanja

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
| Doseg [m]           | < 25      |



## Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OAS-00KG

|                              |  |                              |                 |
|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Prilagodljivi razpon         |  | ne                           |                 |
| Pogoji okolja                |  |                              |                 |
| Temperatura okolice          |  | [°C]                         | -25...60        |
| Zaščita                      |  | IP 65                        |                 |
| Dovoljenja/preverjanja       |  |                              |                 |
| EMC                          |  | EN 60947-5-2                 |                 |
| Mehanski podatki             |  |                              |                 |
| Ohišje                       |  | kvadrasto                    |                 |
| Mere                         |  | [mm]                         | 90 x 30 x 70    |
| Materiali                    |  | PPO spremenjeno              |                 |
| Material optike              |  | PMMA                         |                 |
| Prikazi/upravljalni elementi |  |                              |                 |
| Prikaz                       |  | obratovanje                  | 1 x LED, zeleno |
| Pribor                       |  |                              |                 |
| V sklopu dobave              |  | Pritrdilni kotnik<br>izvijač |                 |
| Opombe                       |  |                              |                 |
| Embalažna enota              |  | 1 Kosov                      |                 |
| Električni priključek        |  |                              |                 |
| terminali: ...1,5 mm²        |  |                              |                 |
| Priključek                   |  |                              |                 |

