



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OCS-OOKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5S500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 20
Maks. premer svetlobne točke [mm]	670



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OCS-00KG/US-100

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...60

Zaščita IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

Mehanski podatki

Ohišje kvadrasto

Mere [mm] 49 x 15 x 42

Materiali tlačno litje cinka

Material optike PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz obratovanje 1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

