


OGE-DPKG/6M






## Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-DPKG/6M

| Dovoljenja/preverjanja                    |                 |                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| EMC                                       | EN 60947-5-2    |                                                        |
| MTTF                                      | [Let]           | 1112                                                   |
| Mehanski podatki                          |                 |                                                        |
| Teža                                      | [g]             | 255,8                                                  |
| Ohišje                                    |                 | Izvedba navoja                                         |
| Mere                                      | [mm]            | M18 x 1 / L = 68,6                                     |
| Oznaka navoja                             |                 | M18 x 1                                                |
| Materiali                                 |                 | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM  |
| Material optike                           |                 | PMMA                                                   |
| Prikazi/upravljalni elementi              |                 |                                                        |
| Prikaz                                    | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                                        |
| Pribor                                    |                 |                                                        |
| V sklopu dobave                           |                 | zaskočne matice: 2                                     |
| Opombe                                    |                 |                                                        |
| Opombe                                    |                 | obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus |
| Embalažna enota                           |                 | 1 Kosov                                                |
| Električni priključek                     |                 |                                                        |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                 |                                                        |
| Priključek                                |                 |                                                        |



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |



## Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-DPKG/6M

### diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

