




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-HPKG/6M




| Značilnosti izdelka                         |      |                             |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Vrsta svetlobe                              |      | rdeča lučka                 |
| Ohišje                                      |      | Izvedba navoja              |
| Območje uporabe                             |      |                             |
| Princip delovanja                           |      | Senzor s skoznjim žarkom    |
| Električni podatki                          |      |                             |
| Obratovalna napetost                        | [V]  | 10...36 DC                  |
| Poraba toka                                 | [mA] | 10                          |
| Zaščitni razred                             |      | II                          |
| Zaščita pred obratno polarnostjo            |      | da                          |
| Vrsta svetlobe                              |      | rdeča lučka                 |
| Izhodi                                      |      |                             |
| Električna izvedba                          |      | PNP                         |
| Funkcija izhoda                             |      | preklop svetlo              |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC | [V]  | 2,5                         |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC | [mA] | 150; (200 (...60 °C))       |
| Preklopna frekvenca DC                      | [Hz] | 1000                        |
| Zaščita pred kratkim stikom                 |      | da                          |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom           |      | impulzno                    |
| Zaščita pred preobremenitvijo               |      | da                          |
| Območje zaznavanja                          |      |                             |
| Oddajnik/sprejemnik                         |      | sprejemnik                  |
| Doseg                                       | [m]  | < 20                        |
| Prilagodljivi razpon                        |      | ne                          |
| Pogoji okolja                               |      |                             |
| Temperatura okolice                         | [°C] | -25...80                    |
| Zaščita                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-HPKG/6M

| Dovoljenja/preverjanja                    |                 |                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| EMC                                       | EN 60947-5-2    |                                                        |
| MTTF                                      | [Let]           | 1067                                                   |
| Mehanski podatki                          |                 |                                                        |
| Teža                                      | [g]             | 275,8                                                  |
| Ohišje                                    |                 | Izvedba navoja                                         |
| Mere                                      | [mm]            | M18 x 1 / L = 68,6                                     |
| Oznaka navoja                             |                 | M18 x 1                                                |
| Materiali                                 |                 | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM  |
| Material optike                           |                 | PMMA                                                   |
| Prikazi/upravljalni elementi              |                 |                                                        |
| Prikaz                                    | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                                        |
| Pribor                                    |                 |                                                        |
| V sklopu dobave                           |                 | zaskočne matice: 2                                     |
| Opombe                                    |                 |                                                        |
| Opombe                                    |                 | obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus |
| Embalažna enota                           |                 | 1 Kosov                                                |
| Električni priključek                     |                 |                                                        |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                 |                                                        |
| Priključek                                |                 |                                                        |



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro



## Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-HPKG/6M

### diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

