




## Reflektorska svetlobna zapora

OGP-FPKG/2M



- 1 tipke za programiranje  
2 LED 4 x 90°



### Značilnosti izdelka

|                |                |
|----------------|----------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka    |
| Ohišje         | Izvedba navoja |

### Območje uporabe

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Posebna značilnost | polarizacijski filter         |
| Princip delovanja  | Reflektorska svetlobna zapora |

### Električni podatki

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC  |
| Poraba toka [mA]                 | 20          |
| Zaščitni razred                  | II          |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da          |
| Vrsta svetlobe                   | rdeča lučka |
| Valovna dolžina [nm]             | 624         |

### Izhodi

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                                           |
| Funkcija izhoda                                  | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                           |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 150; (200 (...60 °C))                         |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 2000                                          |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                            |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                      |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                                            |

### Območje zaznavanja

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,03...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Tovarniška nastavitev              | preklop temno                                 |
| Prilagodljivi razpon               | da                                            |



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-FPKG/2M

|                                     |      |                        |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| Maks. premer svetlobne točke        | [mm] | 200                    |
| Mere svetlobne točke se nanašajo na |      | pri maksimalnem dometu |
| Na voljo polarizacijski filter      |      | da                     |

Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

Dovoljenja/preverjanja

|      |       |              |
|------|-------|--------------|
| EMC  |       | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [Let] | 431          |

Mehanski podatki

|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| Teža            | [g]  | 125,3                                              |
| Ohišje          |      | Izvedba navoja                                     |
| Mere            | [mm] | M18 x 1 / L = 80,4                                 |
| Oznaka navoja   |      | M18 x 1                                            |
| Materiali       |      | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU |
| Material optike |      | PMMA                                               |

Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

Pribor

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| V sklopu dobave |  | zaskočne matice: 2 |
|-----------------|--|--------------------|


Opombe

|                 |  |                                                        |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------|
| Opombe          |  | obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus |
| Embalažna enota |  | 1 Kosov                                                |

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |