




Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/6M



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,03...4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	160
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/6M

Na voljo polarizacijski filter	da
--------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	-----------------------------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[Let]	509
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	258,3
------	-----	-------

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
------	------	--------------------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM
-----------	---

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
--------	--

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-DPKG/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

