




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-00KG/6M




Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	15
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	800
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	755
Mehanski podatki		
Teža	[g]	245,8
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/6M

Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalážna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

