


OGT-DPKG/US





Razpršilno odbojni senzor

OGT-DPKG/US

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...60

Zaščita

IP 65; (v povezavi z ustreznim vtičem)

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

MTTF

[Let]

901

Mehanski podatki

Teža [g]

15,1

Ohišje

Izvedba navoja

Mere [mm]

M18 x 1 / L = 44

Oznaka navoja

M18 x 1

Materiali

ohišje: ABS

Material optike

PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

Upravljalni elementi

potenciometer

Pribor

V sklopu dobave

zaskočne matice: 2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

