




Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OES-V



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Zaščitni razred	III
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	49633



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OES-V

Mehanski podatki

Teža	[g]	56,5
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1
Oznaka navoja		M8 x 1
Materiali		medenina ponikljano

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²

Priključek



RD =
screen =

Barva žil :
rdeče
zaslon