


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OES-V/6m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OE0006

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Zaščitni razred	III
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 1

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OES-V/6m

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	49633
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1
Oznaka navoja		M8 x 1
Materiali		medenina ponikljano
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Priključek		



RD = Barva žil :
 screen = rdeče
 zaslon