



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-000A



1 Tipka brez funkcije



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Poraba toka	[mA]	< 5
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	2000
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-000A

MTTF	[Let]	1662
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	120,9
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		PBT
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro