


Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OGS700

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Laserski zaščitni razred	2
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 17
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	675
Tip. življenjska doba [h]	50000

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 60
Prilagodljivi razpon	ne
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	3



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	150
------------------------------	------	-----

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
-------------------------------------	------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...50
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Laserski zaščitni razred	2
--------------------------	---

Opombe o zaščiti pred laserjem	Pozor:	Laserska svetloba
--------------------------------	--------	-------------------

zmogljivost impulza:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
----------------------	-----------------------

Valovna dolžina:	675 nm
------------------	--------

Frekvenca:	2,2 kHz
------------	---------

Dolžina impulza:	24 μs
------------------	------------------

Ne glejte neposredno v žarek.	
-------------------------------	--

Preprečite izpostavitve laserski svetlobi.	
--	--

razred laserja:	2
-----------------	---

	EN 60825-1
--	------------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72
------	------	------------------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT
-----------	-------------------------------------

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno





Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Priključek

