

OGE-FPKG/V4A/6M



Alternativni izdelki: OGE302 ali OGE303



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-FPKG/V4A/6M

Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključek		



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGE-FPKG/V4A/6M

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

