




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OHE-DPKG/0,20M/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O8E204

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	200
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 1,2



Sprejemnik senzorja s skozijsim žarkom

OHE-DPKG/0,20M/AS

Prilagodljivi razpon		ne
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 2,5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...50
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,8
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rumeno utripanje
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		



Priključek

