




## Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OHN-HPKG/0,20M/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O8H216

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
| Ohišje         | kvadrasto   |

## Območje uporabe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
|-------------------|---------------------------|

## Električni podatki

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Obratovalna napetost [V]                        | 10...30 DC  |
| Poraba toka [mA]                                | < 20        |
| Zaščitni razred                                 | III         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo                | da          |
| Vrsta svetlobe                                  | rdeča lučka |
| Tip. življenjska doba [h]                       | 75000       |
| Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C] | 25          |

## Izhodi

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Električna izvedba                               | PNP            |
| Funkcija izhoda                                  | preklop svetlo |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 800            |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da             |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno       |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da             |

## Območje zaznavanja

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Doseg tipala [mm] | 2...50; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
|-------------------|-------------------------------------------------|



## Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OHN-HPKG/0,20M/AS

|                                                                                                |                               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Prilagodljivi razpon                                                                           | ne                            |                           |
| Maks. premer svetlobne točke [mm]                                                              | 3,5                           |                           |
| Mere svetlobne točke se nanašajo na                                                            | pri maksimalnem dosegu tipala |                           |
| Odzivni časi                                                                                   |                               |                           |
| Vklopni čas [s]                                                                                | < 0,6                         |                           |
| Pogoji okolja                                                                                  |                               |                           |
| Temperatura okolice [°C]                                                                       | -20...50                      |                           |
| Zaščita                                                                                        | IP 67                         |                           |
| Dovoljenja/preverjanja                                                                         |                               |                           |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2                  |                           |
| Mehanski podatki                                                                               |                               |                           |
| Teža [g]                                                                                       | 15                            |                           |
| Ohišje                                                                                         | kvadrasto                     |                           |
| Mere [mm]                                                                                      | 25,1 x 7,6 x 12,5             |                           |
| Materiali                                                                                      | ABS                           |                           |
| Material optike                                                                                | PMMA                          |                           |
| Poravnava optike                                                                               | stranska optika               |                           |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                                   |                               |                           |
| Prikaz                                                                                         | stikalno stanje               | 1 x LED, rumeno           |
|                                                                                                | nevarno območje               | 1 x LED, rumeno utripanje |
| Opombe                                                                                         |                               |                           |
| Embalažna enota                                                                                | 1 Kosov                       |                           |
| Električni priključek                                                                          |                               |                           |
| Kabel: 0,2 m, PVC                                                                              |                               |                           |
| Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A                                                                  |                               |                           |
| <div></div> |                               |                           |



## Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OHN-HPKG/0,20M/AS

### Priključek

