


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OHS-00KG/0,20M/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O8S202

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 20
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660
Tip. življenjska doba [h]	75000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo [°C]	25

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 1,2
Maks. premer svetlobne točke [mm]	10
Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...50
--------------------------	----------



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OHS-00KG/0,20M/AS

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	15,4
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,2 m, PVC

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

