


Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...55 DC

Poraba toka

[mA]

10; ((24 V))

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

40

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da



Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/S

Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	< 600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT; PPO spremenjeno
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2 izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ² ; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm		
Priključek		

