




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OIH-HPKG/US/600MM

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 potenciometer



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe rdeča lučka

Območje uporabe

Posebna značilnost Izključitev ozadja

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	35
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	625

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OIH-HPKG/US/600MM

Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	< 600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Območje na belem predmetu (90 % znižanje)	[mm]	< 600
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje)	[mm]	< 596
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje)	[mm]	< 578
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	30
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dosegu tipala
Na voljo izključitev ozadja		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	211
Mere	[mm]	64 x 43 x 38
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		tlačno litje cinka ponikljano
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočna matica: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OIH-HPKG/US/600MM

Priključek

