




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OJS-00KG/FO/AS



1 Tipka brez funkcije



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrato
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 19
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OJS-00KG/FO/AS

Doseg	[m]	< 5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1759
Mehanski podatki		
Teža	[g]	26,6
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	35 x 24 x 11
Materiali		ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike		steklo
Poravnava optike		frontalna optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Osnovna pritrditev: 1, E20964
		pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
		vzmetna podložka: 2
		Matice: 2
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		
		



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OJS-00KG/FO/AS

Priključek

