




Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJH-FPKG/FO/2M



- 1 tipka
- 2 sprejemnik
- 3 prenosnik



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		
Območje uporabe		
Posebna značilnost		Izključitev ozadja
Princip delovanja		Razpršilno odbojni senzor
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	25
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)



Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJH-FPKG/FO/2M

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	15...400; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	18
Mere svetlobne točke se nanašajo na		Doseg tipala
Na voljo izključitev ozadja		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	556

Mehanski podatki

Teža	[g]	68,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	35 x 24 x 11
Materiali		ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
Material optike		PMMA
Poravnava optike		frontalna optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Elektronska ključavnica		da

Pribor

V sklopu dobave	Osnovna pritrditev: 1, E20964
	pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
	vzmetna podložka: 2
	Matice: 2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJH-FPKG/FO/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC

Priključek



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro

WH = belo

diagrami in grafikoni



a: senzor

b: predmet

c: ozadje

x: senzor razdalje/predmet [mm]

y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]

Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja

OJH-FPKG/FO/2M

graf pogreška



x: senzor razdalje/predmet [mm]

y: min. razdalja predmeta/ozadje [mm]

1 = predmet črn (6 % znižanje) , belo ozadje (90 % znižanje)

2 = predmet siva (18 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)

3 = predmet bela (90 % remisije) , belo ozadje (90 % znižanje)