



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OJS-00KG/SO/AS



1 Tipka brez funkcije



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 19
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 10



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OJS-00KG/SO/AS

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	1000
------------------------------	------	------

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
-------------------------------------	------------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[Let]	1764
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	26,75
------	-----	-------

Ohišje	kvadrasto	
--------	-----------	--

Mere	[mm]	35 x 11 x 24
------	------	--------------

Materiali	ohišje: ABS; LED okno: SEPS; tipka: SEPS	
-----------	--	--

Material optike	steklo	
-----------------	--------	--

Poravnava optike	stranska optika	
------------------	-----------------	--

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	pritrilni vijaki: 2	
-----------------	---------------------	--

	vzmetna podložka: 2	
--	---------------------	--

	Matice: 2	
--	-----------	--


Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
--------	--	--

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A





Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OJS-00KG/SO/AS

Priključek

