


Razpršilno odbojni senzor

OKT-FPKG/US-100

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: O6T201

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...50 DC

Poraba toka

[mA]

30; ((24 V))

Zaščitni razred

III

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

50

Zaščita pred kratkim stikom

da



Razpršilno odbojni senzor

OKT-FPKG/US-100

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	0...500; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 801-2	nivo 4
	IEC 801-3	nivo 2
	IEC 801-4	nivo 3
	IEC 255-5	nivo 2
MTTF [Let]	535	

Mehanski podatki

Teža [g]	65,8
Ohišje	kvadrasto
Materiali	PPO spremenjeno
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	izvijač
	pritrilni vijaki: 2 x M4 x 25
	podložke: 2
	vzmetna podložka: 2
	Matice: 2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Razpršilno odbojni senzor

OKT-FPKG/US-100

Priključek

