




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OLS-000A



1 Tipka brez funkcije



| Značilnosti izdelka                 |      |                          |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Vrsta svetlobe                      |      | infrardeče               |
| Ohišje                              |      | kvadrasto                |
| Območje uporabe                     |      |                          |
| Princip delovanja                   |      | Senzor s skoznjim žarkom |
| Električni podatki                  |      |                          |
| Frekvenca AC                        | [Hz] | 47...63                  |
| Obratovalna napetost                | [V]  | 20...250 AC/DC           |
| Maks. poraba moči                   | [VA] | 4                        |
| Zaščitni razred                     |      | II                       |
| Odpornost na napačno polarnost      |      | ne                       |
| Vrsta svetlobe                      |      | infrardeče               |
| Valovna dolžina                     | [nm] | 880                      |
| Izhodi                              |      |                          |
| Dokaz kratkega stika                |      | ne                       |
| Zaščita pred preobremenitvijo       |      | ne                       |
| Območje zaznavanja                  |      |                          |
| Oddajnik/sprejemnik                 |      | prenosnik                |
| Doseg                               | [m]  | < 25                     |
| Prilagodljivi razpon                |      | ne                       |
| Maks. premer svetlobne točke        | [mm] | 2500                     |
| Mere svetlobne točke se nanašajo na |      | pri maksimalnem dometu   |



## Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OLS-000A

| Pogoji okolja                                                                                   |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Temperatura okolice                                                                             | [°C]         | -25...80        |
| Zaščita                                                                                         |              | IP 67           |
| Dovoljenja/preverjanja                                                                          |              |                 |
| EMC                                                                                             | EN 60947-5-2 |                 |
|                                                                                                 | EN 55011     | razred B        |
| MTTF                                                                                            | [Let]        | 316             |
| Mehanski podatki                                                                                |              |                 |
| Teža                                                                                            | [g]          | 163,5           |
| Ohišje                                                                                          |              | kvadrato        |
| Mere                                                                                            | [mm]         | 75 x 27 x 62    |
| Materiali                                                                                       |              | PA; PBT         |
| Material optike                                                                                 |              | PMMA            |
| Poravnava optike                                                                                |              | stranska optika |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                                    |              |                 |
| Prikaz                                                                                          | obratovanje  | 1 x LED, zeleno |
| Opombe                                                                                          |              |                 |
| Embalažna enota                                                                                 |              | 1 Kosov         |
| Električni priključek                                                                           |              |                 |
| terminali: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5 |              |                 |
| Priključek                                                                                      |              |                 |

