


OLE-FKOA



1 tipka



kvadrasto

Senzor s skozišnjim žarkom

880


sprejemnik



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OLE-FKOA

Doseg	[m]	< 25
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	233
Mehanski podatki		
Teža	[g]	166,5
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PA; PBT
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ² ; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5		
Priključek		



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OLE-FKOA

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

