


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OLSLOOKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5S700 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Laserski zaščitni razred	2
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 60
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Prenapetostna zaščita	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	675
Tip. življenjska doba [h]	50000

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OLSLOOKG/US-100

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	prenosnik	
Doseg [m]	< 60	
Prilagodljivi razpon	ne	
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	3	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	150	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...50	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Laserski zaščitni razred	2	
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	75 x 27 x 62	
Materiali	PBT	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OLSLOOKG/US-100

Priključek

