



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OLS-00KG/LS-400

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5S500 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 22
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Prenapetostna zaščita	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 25
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	2000



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OLS-00KG/LS-400

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x 7/8"		