


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OOF-FNKG/M16/KL6

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Posebna značilnost	Funkcija preverjanja izhoda
--------------------	-----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...36 DC
Poraba toka	[mA]	50; ((24 V))
Maks. poraba moči	[VA]	1,2
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	630



Ojačevalnik optičnih vodnikov


OOF-FNKG/M16/KL6

Izhodi		
Električna izvedba	NPN	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2	
Funkcija preverjanja izhoda	da	
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	200	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000	
Opombe o preklopni frekvenci [Hz]	tipično	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Funkcija časa [s]	0,001...0,1	
Območje zaznavanja		
Doseg [m]	< 3,8; (Senzor s skozišnjim žarkom)	
Doseg tipala [mm]	0...300; (Razpršilno odbojni senzor)	
Prilagodljivi razpon	da	
Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	samodejna in ročna nastavitev preklopne točke; logični funkciji in, ALI; druga točka preklopa	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-20...60	
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža [g]	528,4	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Število kanalov	6	
Priključek iz optičnih vlaken	FE-11 / FT-11	
Materiali	ohišje: ABS; prikazno okno: PMMA; LED okno: SEPS; pokrov: tlačno litje cinka prevlečeno s plastiko (PA)	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		celoten grafični LCD zaslon, možno vrtenje zaslona za 180° izbira jezika (nemško, angleško, francosko)
	stikalno stanje	6 x LED, rumeno
Elektronska ključavnica	da	


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OOF-FNKG/M16/KL6

Pribor	
V sklopu dobave	tirnica: 1 x 81 mm, EN 60715
Opombe	
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Spojnik: 1 x M16	
Električni priključek - Priključek	



Priključek



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Funkcija preverjanja izhoda