



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje	kvadrato
--------	----------

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	12; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	80
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 1300; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
--------------------------	----------



Razpršilno odbojni senzor

OPT-FPKG

Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Materiali	PPO spremenjeno	
Material optike	steklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm²		
Priključek		

