



Razpršilno odbojni senzor

OPT-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA5108

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...55 DC

Poraba toka [mA] 12; ((24 V))

Zaščitni razred II

Zaščita pred obratno polarnostjo da

Izhodi

Električna izvedba NPN

Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti [V] 7,5

Stopnja trajnega toka [mA] 250

Preklopna frekvenca DC [Hz] 80

Zaščita pred kratkim stikom da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm] < 1300; (beli papir 200 x 200 mm)



Razpršilno odbojni senzor

OPT-FNKG

Prilagodljivi razpon	da
----------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
--------	-----------

Mere [mm]	86 x 28 x 142
-----------	---------------

Materiali	PPO spremenjeno
-----------	-----------------

Material optike	steklo
-----------------	--------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²

Priključek

