




Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

ORS-V



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Let]	57078



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

ORS-V

Mehanski podatki

Teža	[g]	59,5
Ohišje		kvadrasto
Materiali		PPO spremenjeno
Poravnava optike		stranska optika

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20212
-----------------	------------------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Priključek



RD = Barva žil :
screen = rdeče
zaslon