




## Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

ORS-V/10m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OR0003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrasto  |

## Območje uporabe

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Princip delovanja | Senzor s skozijskim žarkom |
|-------------------|----------------------------|

## Električni podatki

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Priključek na stikalni ojačevalnik | da                                                |
| Preklopni ojačevalniki             | Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010 |
| Vrsta svetlobe                     | infrardeče                                        |
| Valovna dolžina [nm]               | 950                                               |

## Izhodi

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Zaščita pred kratkim stikom   | ne |
| Zaščita pred preobremenitvijo | ne |

## Območje zaznavanja

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
| Doseg [m]           | < 2       |

## Pogoji okolja


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
| Zaščita                  | IP 67    |



## Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

ORS-V/10m

| Dovoljenja/preverjanja                |              |                              |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|
| EMC                                   | EN 60947-5-2 |                              |
| MTTF                                  | [Let]        | 57078                        |
| Mehanski podatki                      |              |                              |
| Teža                                  | [g]          | 0,129                        |
| Ohišje                                |              | kvadrasto                    |
| Materiali                             |              | PPO spremenjeno              |
| Poravnava optike                      |              | stranska optika              |
| Pribor                                |              |                              |
| V sklopu dobave                       |              | Pritrdilni kotnik: 1, E20212 |
| Opombe                                |              |                              |
| Embalažna enota                       |              | 1 Kosov                      |
| Električni priključek                 |              |                              |
| Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                              |
| Priključek                            |              |                              |



RD = Barva žil :  
screen = rdeče  
zaslon