



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

ORE-V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OR0002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 2

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

ORE-V/6M

Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	49633
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,095
Ohišje		kvadrasto
Materiali		PPO spremenjeno
Poravnava optike		stranska optika
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20212
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Priključek		



WH = Barva žil :
screen = belo
zaslon