


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

ORS-V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
--------	-----------



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

ORS-V/6M


Mere	[mm]	25 x 10 x 15
Materiali		PPO spremenjeno

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20212
-----------------	------------------------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključekKabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²**Priključek**

RD =	Barva žil :
screen =	rdeče
	zaslon