




Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OSS-000A



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrato
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Poraba toka	[mA]	18
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivi razpon		ne



Oddajnik senzorja s skozišnjim žarkom

OSS-000A

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1036
Mehanski podatki		
Teža	[g]	265
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20210 izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ² ; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5		
Priključek		

