




Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor	[m]	6; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	302

Mehanski podatki

Teža	[g]	277,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Električni priključek

Potrebna zaščita		miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
------------------	--	---

Pribor

V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20210 izvijač
-----------------	--	---

Opombe

Opombe		Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota		1 Kosov


Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje