




Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OSS-00KG



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrato
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	1801



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OSS-00KG

Mehanski podatki		
Teža	[g]	264
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20210 izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5		
Priključek		

