

Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OTS-00KG/24V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OT5008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 potenciometer
po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...36 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja


Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivi razpon		ne



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OTS-00KG/24V/6M

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...50
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	75 x 19 x 30
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro