


## Reflektorska svetlobna zapora

OTR-FPKG/24V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OT5013

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1    potenciometer  
Sprejemnik v spodnji optiki  
Oddajnik v zgornji optiki

## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrasto  |

## Območje uporabe

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
|-------------------|-------------------------------|

## Električni podatki

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Obratovalna napetost             | [V]  | 18...36 DC   |
| Poraba toka                      | [mA] | 40; ((24 V)) |
| Zaščitni razred                  |      | II           |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | da           |
| Vrsta svetlobe                   |      | infrardeče   |
| Valovna dolžina                  | [nm] | 880          |

## Izhodi

|                                                |                                                       |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Električna izvedba                             | PNP                                                   |     |
| Funkcija izhoda                                | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |     |
| Maks. padec napetosti<br>preklopnega izhoda DC | [V]                                                   | 2,5 |
| Stopnja trajnega toka<br>preklopnega izhoda DC | [mA]                                                  | 100 |
| Preklopna frekvenca DC                         | [Hz]                                                  | 100 |
| Zaščita pred kratkim stikom                    |                                                       | da  |



## Reflektorska svetlobna zapora

OTR-FPKG/24V/6M

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
| Zaščita pred preobremenitvijo     | da       |

## Območje zaznavanja

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Doseg [m]            | 0,15...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Prilagodljivi razpon | da                                            |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
| Zaščita                  | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ohišje          | kvadrasto    |
| Mere [mm]       | 75 x 19 x 30 |
| Materiali       | PBT          |
| Material optike | PMMA         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Pribor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| V sklopu dobave | Pritrdilni kotnik: 1, E20441 |
|-----------------|------------------------------|



## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn