


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OUS-00KG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OU5045

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	734
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja


Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OUS-00KG/6M

Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1801
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,258
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20211	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 BK = modro
 črn