


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	16; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 0,12; (Senzor s skozijskim žarkom)
Doseg tipala [mm]	< 40; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere	[mm]	28 x 16 x 56
Materiali	PPO spremenjeno	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik	
	izvijač	
Opombe		
Opombe	preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skoznjim žarkom	
	ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Spojnik: 1 x		