


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Električni podatki**

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	40; (24 V)

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Mehanski podatki

Teža	[g]	135,5
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	pomoč za nastavitev	1 x LED, rumeno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Električni priključek

terminali: 12 x ...2,5 mm²

Priključek



- 1 blokirni signal
- 2 prenosnik
- 3 sprejemnik
- 4 Funkcija izhoda
- OUT izhodi tranzistorja