


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OWS-00KG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OJ5008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	15; ((36 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 4
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	320
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja


Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OWS-00KG

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	36 x 60 x 10	
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro