


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OWS-OKG/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OJ5008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; ((36 V))
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 4
Maks. premer svetlobne točke [mm]	320
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OWS-OOKG/AS

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	36 x 60 x 10	
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

