




## Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OWE-FPKG/0,1M/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OJ5067

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Empfänger in unterer und oberer Optik

## Značilnosti izdelka

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
| Ohišje         | kvadrasto   |

## Območje uporabe

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Princip delovanja | Senzor s skozijskim žarkom |
|-------------------|----------------------------|

## Električni podatki

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC   |
| Poraba toka [mA]                 | 25; ((36 V)) |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da           |
| Vrsta svetlobe                   | rdeča lučka  |
| Valovna dolžina [nm]             | 660          |

## Izhodi

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                                                   |
| Funkcija izhoda                                  | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                                   |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200                                                   |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 250                                                   |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                                    |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                              |



## Sprejemnik senzorja s skožnjim žarkom

OWE-FPKG/0,1M/US

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Zaščita pred preobremenitvijo | da |
|-------------------------------|----|

## Območje zaznavanja

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
| Doseg [m]           | < 4        |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
| Zaščita                  | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ohišje          | kvadrasto                       |
| Mere [mm]       | 36 x 60 x 10                    |
| Materiali       | ABS ojačeno s steklenimi vlakni |
| Material optike | PMMA                            |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |
|        | funkcija        | 1 x LED, rdeče  |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Električni priključek

Kabel: 0,1 m, PVC

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



## Priključek





## Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OWE-FPKG/0,1M/US

### diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

