

Varnostna svetlobna zavesa

OYA0910-90-2-12-P-1

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



- T prenosnik
 R sprejemnik
 1 LED tri barve rdeča/zelena/oranžna
 2 LED rumeno
 3 LED 2-barvni rdeča/zelena



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Električna izvedba	PNP
Zaščita	IP 65; IP 67

Območje uporabe

Zaščitna funkcija	varovanje dostopa - telo ali deli telesa
-------------------	--



Varnostna svetlobna zavesa

OYA0910-90-2-12-P-1

Električni podatki		
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	20
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 2
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	950
Sprejemnik		
Poraba toka	[mA]	83
Prenosnik		
Poraba toka	[mA]	42
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Število izhodov OSSD		2
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD	[mA]	400; (24 V)
Zaščita pred kratkim stikom		da
Območje zaznavanja		
Višina zaščitnega polja	[mm]	910
Ločljivost (zaznavna sposobnost d)	[mm]	90
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe)	[m]	0...4
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe)	[m]	3...12
Odzivni časi		
Vklopni čas	[ms]	5
Pogoji okolja		
Aplikacije	Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi	
Temperatura okolice	[°C]	-10...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	IEC 61496-1	
Odpornost na šoke	IEC 61496-1	
Odpornost proti vibracijam	IEC 61496-1	
Varnostne karakteristike		
Tip ESPE (IEC 61496-1)		2
Ustreza zahtevam	ISO 13849-1: 2015 kategorija 2, PL c	
	IEC 62061 SIL 1	



Varnostna svetlobna zavesa

OYA0910-90-2-12-P-1

Življenjska doba TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	2,7E-08

Mehanski podatki

Teža	[g]	3350
Mere	[mm]	963 x 28 x 30
Materiali		ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC
Dolžina D	[mm]	963

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	prenosnik	1 x LED
	sprejemnik	2 x LED

Pribor


V sklopu dobave	montažni kotnik: 4
	žlebniki elementi: 4
	Matice

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - prenosnik

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



Varnostna svetlobna zavesa

OYA0910-90-2-12-P-1

Električni priključek - sprejemnik

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm²



Priključek

